

# Blažilnik DYSS-2-4-Y1F

Številka dela: 8081767

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	2
Gib	4 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,5 m/s
Čas vračanja kratek	0,5 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Dolžina dušenja	4 mm
Maks. udarna sila	60 N
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Maks. poraba energije na gib	0,1 J
Maks. poraba energije na uro	270 J
Maks. preostala energija	0,003 J
Sila vračanja	0,7 N
Masa izdelka	1 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo
Material, batnica	visokolegirano jeklo