


Aksialni sklop EAMM-A-T42-55A

Številka dela: 8082614

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska dolžina	43 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	3,2 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	8,5 Nm
Masa izdelka	328 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika, motor in	55A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS