


Pogon bata DFPK-46-17-S-V4

Številka dela: 8083961

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost pogona | 46 |
| Gib | 17 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Zaznavanje položaja | z mehanskim prikazom |
| Krmilna funkcija | Odpiranje s silo vzmeti, NO |
| Obratovalni tlak MPa | 0,5 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 5 ... 10 bar 72,5 ... 145 psi |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorija plin | II 2G |
| ATEX kategorija prah | II 2D |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin | Ex h IIC T6...T4 Gb |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah | Ex h IIIC T80°C...T120°C Db |
| Temperatura EX odporne okolice | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 IP69K |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.243 g |
| Pnevmatični priključek | Notranji navoj G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Nerjavna jeklena litina |
| Material, tesnilo | FPM |
| Material, ohišje | Nerjavna jeklena litina |
| Številka materiala ohišja | 1.4408 |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |