


Aksialni sklop EAMM-A-T42-67A

Številka dela: 8084497
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska dolžina	43 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	3,2 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	8,5 Nm
Masa izdelka	377 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS