


Paralelni sklop EAMM-U-65-T42-67A-87

Številka dela: 8084498
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	65
Srednja oddaljenost	87 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	3.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	41,2 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,22 Nm
Prenosni vrtilni moment	3 Nm
Masa izdelka	663 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS