


Zaustavljalni valj

DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2

Številka dela: 8085913

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 30 mm |
| Premer bata | 63 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh Blažilnik, nastavljiv, spredaj |
| Položaj vgradnje | pravokoten |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstruktivska zgradba | Batnica s prekucno ročico |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Zaznavanje položaja prekucne ročice | za induktivne senzorje |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | Vodilni drog |
| Obratovalni tlak | 2 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Dolžina dušenja | 15 mm |
| Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico | 5.000 N |
| Masa izdelka | 3.400 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Tlačno liti aluminij |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, valj | Jeklo |