


Sklopka

EAMD-32-32-14-16X20-U

Številka dela: 8086051

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	14 mm
Premer držala 2	16 mm
Velikost	32
Imenska dolžina	32 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	14,5 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	16 Nm
Masa izdelka	124 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS