


Aksialni sklop EAMM-A-V25-40R

Številka dela: 8087062

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska dolžina	46 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,19 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	107 g
Koda vmesnika aktuatorja	V25
Koda vmesnika, motor in	40R
Opomba o materialu	Ustreza RoHS