


Priključni blok VABS-P4-10S-G14

Številka dela: 8087327

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	21 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Posebne lastnosti	združljiv s kisikom po DIN EN 1797
Konstruktivna zgradba	Smer priključka ob strani
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Inertni plini Zrak Kisik
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno maksimalna velikost delcev 10 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-40 ... 80 °C
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	70 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Al zlitina za kovanje, eloksirana