


# Priključni blok VABS-P4-20S-G38

Številka dela: 8087328

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	25 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Posebne lastnosti	združljiv s kisikom po DIN EN 1797
Konstruktivna zgradba	Smer priključka ob strani
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	0 ... 6 bar
Delovni medij	Inertni plini Zrak Kisik
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno maksimalna velikost delcev 10 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-40 ... 80 °C
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	97 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Al zlitina za kovanje, eloksirana