


Omrežni filter CAMF-C6-F-C20-3A

Številka dela: 8088929

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kratkostična odpornost	ne
Tokovna obremenitev pri 40°C	20 A
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Omrežna frekvenca	0 ... 400 Hz
Izolacijska napetost	1.100 V
Dovoljenje	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 100 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 100 °C
Masa izdelka	700 g
Način pritrditve	Montažna plošča, privijačena
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Položaj vgradnje	vodoravno
Električni priključek 1, funkcija	Napajanje z napetostjo
Električni priključek 1, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 1, število polov/žic	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	2
Električni priključek 1, presek vodnika	4 ... 6 mm ²
Električni priključek 2, funkcija	Napajanje z napetostjo
Električni priključek 2, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žic	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	2
Električni priključek 2, presek vodnika	4 ... 6 mm ²