


Induktivnost predvklopa CAMF-C6-FD-C6-3A

Številka dela: 8088930

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kratkostična odpornost	ne
Tokovna obremenitev pri 40°C	6 A
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 400 V
Imenska obratovalna napetost AC	400 V
Imenska induktivnost	5,7 mH
Toleranca imenske induktivnosti	10 %
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Izolacijska napetost	2.500 V
Dovoljenje	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Vrsta zaščite	IP00
Temperatura okolice	-10 ... 40 °C
Masa izdelka	2.000 g
Način pritrditve	Montažna plošča, privijačena
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Položaj vgradnje	vodoravno
Električni priključek 1, funkcija	Napajanje z napetostjo
Električni priključek 1, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 1, število polov/žic	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	2
Električni priključek 1, presek vodnika	4 mm ²
Električni priključek 2, funkcija	Napajanje z napetostjo
Električni priključek 2, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žic	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	2
Električni priključek 2, presek vodnika	4 mm ²