

# Zaustavljalni valj DFST-80-40-D-Y4-A-S-G2

Številka dela: 8089691

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	40 mm
Premer bata	80 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh Blažilnik, nastavljiv, spredaj
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Batnica s prekucno ročico
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Zaznavanje položaja prekucne ročice	za induktivne senzorje
Varovanje pred zasukom/vodilo	Vodilni drog
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Dolžina dušenja	20 mm
Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico	6.000 N
Masa izdelka	6.350 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, valj	Jeklo