


Aksialni sklop EAMM-A-T42-60PA

Številka dela: 8091045
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska dolžina	49 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	3,2 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	10 Nm
Masa izdelka	348 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika, motor in	60PA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS