


Zaviralni upor CACR-KL2-100-W1800

Številka dela: 8091545

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	600
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija pravokoten
Energija impulza zaviralnega upora pri 380 V	10.800 Ws
Energija impulza zaviralnega upora pri 780 V	10.800 Ws
Zmogljivost pri 35% ED (trajanju) in 20°C	1.800 W
Imenska kapaciteta, zaviralni upor	720 W
Imenska moč zaviralnega upora pri 380 V	720 W
Imenska moč zaviralnega upora pri 780 V	720 W
Vrednost upornosti	100 Ohm
Dovoljenje	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	3.400 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s priborom po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS