

# Povezovalni kabel



## NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Številka dela: 8093270  
Izdelek, ki se opuša

[Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO

109876 54321

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	35 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, priključna tehnika	USB 3.0, tip B micro
Električni priključek 1, število polov/žic	10
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	9
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak M2x0,4
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	USB 3.0, tip B micro
Električni priključek 2, število polov/žic	10
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	9
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	2x navojna puša M2x0,4
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1,4 A
Odpornost na nihanje napetosti	1 kV
Zaščita (oplaščenje)	da
Lastnosti prenašanja	skladno s sistemsko komunikacijo AP
Dolžina kabla	0,45 m
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 62 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 62 mm
Premer kabla	6,2 mm
Struktura kabla	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
Imenski presek vodnika	0,32 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP20
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-10 ... 80 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	PVC
Barva oplaščenja kabla	črna
Material, ohišje	PVC
Barva ohišja	črna
Material, izolirni ovj	PVC