


# Aksialni sklop EAMM-A-T46-70AA

Številka dela: 8096057

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska dolžina	47 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	10 Nm
Masa izdelka	601 g
Koda vmesnika aktuatorja	T46
Koda vmesnika, motor in	70AA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS