


Paralelni sklop EAMM-U-87-T46-80PB-114

Številka dela: 8096289

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|------------------------|
| Velikost | 87 |
| Srednja oddaljenost | 114 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prestava reduktorja | 1:1 |
| Maks. število vrtljajev | 3.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 44,4 kgmm ² |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 0,22 Nm |
| Prenosni vrtilni moment | 3 Nm |
| Masa izdelka | 1.062 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | T46 |
| Koda vmesnika, motor in | 80PB 80R |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |