


Induktivnost predvklopa CAMF-C6-FD-C6-11A

Številka dela: 8096867

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kratkostična odpornost	ne
Tokovna obremenitev pri 40°C	6 A
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 600 V
Imenska induktivnost	3,7 mH
Toleranca imenske induktivnosti	10 %
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Izolacijska napetost	4.000 V
Dimenzije Š x D x V	60 mm x 80 mm x 116 mm
Dovoljenje	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Vrsta zaščite	IP00
Temperatura okolice	-10 ... 40 °C
Masa izdelka	940 g
Način pritrditve	Montažna plošča, privijačena
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Položaj vgradnje	vodoravno
Električni priključek 1, funkcija	Napajanje z napetostjo
Električni priključek 1, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 1, število polov/žic	6
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	6
Električni priključek 1, presek vodnika	4 mm ²