


Enota za pripravo zraka MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-MPA-WPE-B

Številka dela: 8098368

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Normalni pretok odzračitve 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Normalni imenski pretok	4.750 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Združljivost z esterskim oljem ni zagotovljena
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka koruzijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-5 ... 50 °C
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.250 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s pritrtilnim kotnikom s priborom po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS