


Enota za pripravo zraka MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B

Številka dela: 8098380

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Normalni pretok odzračitve 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Normalni imenski pretok	1.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Združljivost z esterskim oljem ni zagotovljena
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-5 ... 50 °C
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	470 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s pritrtilnim kotnikom s priborom po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS