


# Sklopka

## EAMC-56-58-22-25

Številka dela: 8099431

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	22 mm
Premer držala 2	25 mm
Velikost	56
Imenska dolžina	58 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	128 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	60 Nm
Masa izdelka	272 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS