

# Sklopka EAMC-42-50-12-22-U

Številka dela: 8099434

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	12 mm
Premer držala 2	22 mm
Velikost	42
Imenska dolžina	50 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	133 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS