


Povezovalna plošča VABS-B14-T-FN14

Številka dela: 8099628

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Smer priključka zgoraj
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	192 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 2	Prirobnica 1/4 z NAMUR priključkom 1/4 NPT
Pnevmatični priključek 4	Prirobnica 1/4 z NAMUR priključkom 1/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje