


Spojnik VABD-B14-P1-G18

Številka dela: 8099850

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	26 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje