


# Vijačni priključek NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Številka dela: 8104287

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Priključitev cevi z objemno vezjo
Oblika	Ravna oblika
Velikost	Premer 8 mm
Priključek fluida	UNF1/4-28
Priključek fluida 2	za cev z zunanjim premerom 3,2 mm (1/8")
Medij	Fluidni mediji Plinasti mediji
Opomba za medij	Upoštevajte obstojnost materialov, ki pridejo v stik z mediji
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,075 ... 0,6 MPa -0,75 ... 6 bar -10,875 ... 87 psi
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Princip tesnenja	trd
Položaj vgradnje	poljuben
Imenski pritezni moment	15 Ncm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	0,44 g
Materiali v stiku z medijem	PP
Material, navojni čep	Ojačan PA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Navodila za uporabo	Glej opombe za aplikacijo (na voljo na portalu za podporo festo.com)