


# Adapterski modul DADG-AK-F9-2

Številka dela: 8104804

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	2
Zasnovan na osnovi standarda	VDI/VDE 3847-2
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Imenski obratovalni tlak	0,6 MPa 6 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	87 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Rosišče 10°C pri temperaturi okolice oz. medija Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Masa izdelka	418 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, adapter	visokolegirano jeklo, nerjavno Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, tesnilo	NBR
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno