


Mejno stikalo SDBF-FAS-1L-NU-K-9-N-LE

Številka dela: 8106573

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za okrogel utor
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	4 μs
Maks. izhodni tok	200 mA
Maks. preklopna moč DC	4,8 W
Padec napetosti	1 V
Kratkostična odpornost	da
Območje obratovalne napetosti DC	6 ... 24 V
Zaščita pred zamenjavo polov	da
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	vzdolž
Barva oplaščenja kabla	črna
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	fiksno privit vstavljen vzdolžno v utor
Položaj vgradnje	poljuben
Barva ohišja	transparenten
Prikaz stanja preklopa	LED
Temperatura okolice, premični kabli	-20 ... 80 °C
Vrsta zaščite	NEMA 6
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III