


Spončna letev NECC-L8G5-C1

Številka dela: 8106756

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kabelski odvod	Raven
Masa izdelka	3,8 g
Enota pakiranja	1
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, priključna tehnika	Proizvajalec Assmann WSW components GmbH
Električni priključek 1, število polov/žic	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	vtaknjen
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vzmetna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 300 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	8 A
Odpornost na nihanje napetosti	1,6 kV
Zaščita (oplaščenje)	ne
Imenski presek vodnika (AWG)	AWG28 - 16
Vrsta zaščite	IP20
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 ... 115 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna