

Držalo senzorja
SAMH-NC5-4"-Q

Številka dela: 8106930

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Temperatura okolice	-25 ... 221 °F
Velikost	4"
Material, pritrditev	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III