


Zasučna pogonska enota KDFP-DFPD

Številka dela: 8108611

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	zobata letev/pastorek
Način delovanja	dvosmerni enosmerni
Velikost pogona	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Razpored lukenj na prirobnici	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Zasučni kot	90 deg
Temperatura okolice	-50 ... 150 °C
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Masa izdelka	1 ... 100 kg
Opomba o materialu	Ustreza RoHS