


# Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

Številka dela: 8109392

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, moč 12 VA 110 V DC: 12 W
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Certifikat izdajnega oddelka	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura EX odporne okolice	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP66
Masa izdelka	580 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS