



Navpična tlačna zapirna plošča VMPA14-HS

Številka dela: 8110429

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	10 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatična vertikalna povezava	Zapora za 1
Obratovalni tlak	3 ... 8 bar
Normalni imenski pretok napajanja	103 l/min
Normalni imenski pretok odzračitve	213 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	240 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje Ojačan PA