


Navpična tlačna napajalna plošča VMPA14-VSP-QS6

Številka dela: 8110627

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	14 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	35 g
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, napajalna plošča	Ojačan PA