


# Modul elektronika VMPA-MPM-EMM-P5

Številka dela: 8111881

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	1
Maksimalno število ventilskih tuljav	1
Zaščita pred zamenjavo polov	da
Obratovalna napetost, napetost bremena	21,6 ... 26,4 V
Imenski pritezni tok na magnetno tuljavo	60 mA do 30 ms
Imenski tok pri zmanjšanju toka	22 mA po 30 ms
Električna izolacija kanala - notranji bus	ne
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	20 g
Električni priključek	Multipol
Material, ohišje	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS