

# L vtično navojni priključek NPQE-LH-R14-Q4-P10

Številka dela: 8113036

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	3,5 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	L-oblika
Enota pakiranja	10
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	23,2 g
Način pritrditve	Votel vijak z zunanjim šestrobom
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 4 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Medenina, nikljana PBT
Material, tesnilo navoja	PTFE
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	nerjavno jeklo