

Varovalna spojka NPAP-QE-S-Q4-P10

Številka dela: 8113228

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Enota pakiranja | 10 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Stopnja čistega prostora | Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev. |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 0,06 g |
| Pnevmatični priključek | za cev z zunanjim premerom 4 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |