


Električna priključna plošča VAVE-K1-7-5YL1-LR

Številka dela: 8115100

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	7
Lastnost vodnika	Basic
Zaščita pred zamenjavo polov	za delovno napetost
Dodatne funkcije	Znižanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 26 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Imenska delovna napetost DC	24 V
Stopnja umazanije	2
Kategorija prenapetosti	II
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 11 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 16,5 mm
Masa izdelka	3,3 g
Električni priključek	2-polni Dvojni vod prost konec
Struktura kabla	2x0,08
Premer kabla	1,1 mm
Dolžina kabla	0,5 m
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	zdrsen se zaskoči
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA PC
Material, izolirni ovoj	PVC