

Mejno stikalo SDBF-FCS-1L-PU-K-9-N-LE

Številka dela: 8117062

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	4 μs
Maks. izhodni tok	500 mA
Maks. preklopna moč DC	12 W
Padec napetosti	1 V
Kratkostična odpornost	da
Območje obratovalne napetosti DC	6 ... 24 V
Zaščita pred zamenjavo polov	da
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	vzdolž
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom
Položaj vgradnje	poljuben
Barva ohišja	transparenten
Material, ohišje	PA
Prikaz stanja preklopa	LED
Temperatura okolice, premični kabli	-4 ... 176 °F
Vrsta zaščite	IP67 NEMA 4
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III