

# Magnetna tuljava VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

Številka dela: 8118180

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                         | Vrednost   |
|------------------------------------|--|
| Način vklopa                       | električni   |
| Položaj vgradnje                   | poljuben   |
| Prikazovalnik položaja vklopa      | ne   |
| Trajanje vklopa                    | 100 %  |
| Razred izolacijskega materiala     | H  |
| Karakteristika tuljave             | 230 V AC: 50/60 Hz, moč 3,5 VA<br>230 V DC: 3,5 W              |
| Dopustna nihanja napajanja         | -15 % / +10 %  |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                                     |
| Certifikat izdajnega oddelka       | INMETRO DNV 19.0135X   |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin       | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb   |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah       | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                     |
| Temperatura EX odporne okolice     | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS (PWIS) skladnost              | VDMA24364 cona III   |
| Vrsta zaščite                      | IP66   |
| Masa izdelka                       | 580 g  |
| Električni priključek              | Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5              |
| Opomba o materialu                 | Ustreza RoHS   |