

# Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME

Številka dela: 8118319

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, moč 12 VA 230 V DC: 12 W
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certifikat izdajnega oddelka	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex e mb IIC T4
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tD A21 IP66 T120°C
Temperatura EX odporne okolice	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP66
Masa izdelka	580 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS