

Magnetna tuljava

VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

Številka dela: 8118331

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Certifikat izdajnega oddelka	GYJ17.1235X
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Temperatura EX odporne okolice	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	330 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS