


# Priključni blok-SET VABS-C12-6-S

Številka dela: 8122790

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	13 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Smer priključka ob strani
Maks. število ventilskih mest	Izvedbe po želji kupca so možne
Obratovalni tlak MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Obratovalni tlak	-1 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	maksimalna velikost delcev 5 µm
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	3 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 2	za cev z notranjim premerom 4 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	PBT