


Priključni blok-SET VABS-C12-6-S-B3

Številka dela: 8122792

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 6 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | Smer priključka ob strani |
| Maks. število ventilskih mest | 1 |
| Obratovalni tlak MPa | -0,1 ... 0,7 MPa |
| Obratovalni tlak | -1 ... 7 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | maksimalna velikost delcev 5 µm |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura okolice | 5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 1,1 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z notranjim premerom 2 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | PBT |