


# Priključna plošča VABS-K2-10S-16-U14-P

Številka dela: 8122828

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Imenska velikost	1,6 mm
Priključek fluida	Notranji navoj 1/4-28 UNF-2B
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Smer priključka ob strani
Maks. število ventilskih mest	1
Smer pretoka	ni reverzibilen
Delovni medij	Fluidni mediji Plinasti mediji
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Upoštevajte obstojnost materialov, ki pridejo v stik z mediji
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,2 Nm
Masa izdelka	7 g
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	PEEK