



# Ventil VOFC-L-M52-M-FN14-FN

Številka dela: 8122930

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar
Vrsta zaščite	IP65
Safety Integrity Level (SIL)	Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 2 (High Demand) Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 2 Low Demand
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS