


# Aksialni sklop EAMM-A-P6-38A-60RA

Številka dela: 8123496

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	6,5 Nm
Masa izdelka	209 g
Koda vmesnika aktuatorja	P6-38A
Koda vmesnika, motor in	60RA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS