

# Držalo CAFM-D4-W

Številka dela: 8127358

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	216 mm
Višina	97 mm
Dolžina	345 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	749 g
Način pritrditve	vijačen
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrtilni kotnik	Jeklo, prašno lakirano