


# Enota s končnim stikalom SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

Številka dela: 8137094

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost   |
|--|--|
| Dovoljenje   | c CSA us (OL)  |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)                               | po nizkonapetostni smernici EU<br>po RoHS direktivi EU   |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)                               | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo<br>v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| Opomba o materialu   | Ustreza RoHS   |
| Safety Integrity Level (SIL)   | SIL 2  |
| Princip merjenja   | mehanski/električni  |
| Temperatura okolice  | -20 ... 80 °C  |
| Izhod stikala  | s kontaktom  |
| Stikalni element   | Izmenično stikalo, enopolno  |
| Maks. izhodni tok AC   | 3 A  |
| Maks. izhodni tok DC   | 3 A  |
| Območje obratovalne napetosti AC                                     | 0 ... 250 V  |
| Območje obratovalne napetosti DC                                     | 0 ... 30 V   |
| Električni priključek  | Vijačna sponka   |
| Električni priključek 1, vrsta priključka                            | Spončna letev  |
| Električni priključek 1, odvod kabla                                 | Raven  |
| Električni priključek 1, priključna tehnika                          | Vzmetna sponka   |
| Električni priključek 1, število polov/žic                           | 10   |
| Imenski presek priključnega vodnika                                  | 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Vijačni priključek kabla   | M20x1,5  |
| Dovoljen premer kabla  | 5 ... 13 mm  |
| Dimenzije Š x D x V  | 127 mm x 98 mm x 122 mm  |
| Priključek za krmilnik položaja in senzor položaja ustreza standardu | VDI/VDE 3845, velikost AA 1<br>VDI/VDE 3845, velikost AA 2<br>VDI/VDE 3845, velikost AA 3                        |
| Položaj vgradnje   | poljuben   |
| Masa izdelka   | 800 g  |
| Barva ohišja   | siva   |
| Material, ohišje   | Tlačno liti aluminij   |
| Material, tesnilo  | NBR  |
| Material, gred   | visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Material, vijaki   | visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Material, pritrdilni kotnik  | visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Material, vzmetni obroč  | visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Material, podložka   | visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Material, pokrivna kapa  | PC   |
| Indikator položaja   | rumena / rdeča   |
| Nastavljivo območje, kotno zajemanje                                 | 0 ... 90 deg   |
| Temperatura skladiščenja   | -20 ... 50 °C  |
| Vrsta zaščite  | IP67<br>NEMA 4/4X  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                                 | 0 - brez korozijske obremenitve  |
| LABS (PWIS) skladnost  | VDMA24364 cona III   |
| Stopnja umazanje   | 3  |