


Kazalnik položaja SASF-S2-B-V-A20

Številka dela: 8140395

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------------|---|
| Območje nastavitve zasučnega kota | 0 ... 360 deg |
| Dodatne funkcije | nastavljiva vklopna zastavica |
| Dimenzije Š x D x V | Ø 65 x 48,5 |
| Odpornost na vibracije | Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6 |
| Odpornost na udarce | Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27 |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| Masa izdelka | 96 g |
| Način pritrditve | po VDI/VDE 3845 |
| Barva ohišja | črna |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, distančnik | PA |
| Material, ohišje | PA PP visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, vijaki | visokolegirano jeklo, nerjavno |